

## MAXIMA™ 1-Day Premium

**MAXIMA™ 1-Day Premium** — однодневные силикон-гидрогелевые линзы последнего поколения. Эти линзы совместили в себе все достоинства предыдущих поколений гидрогелевых контактных линз, отличительной особенностью которых является высокое влагосодержание, и силикон-гидрогелевых — с их высочайшей кислородопроницаемостью.

### ТЕХНОЛОГИЯ:

При производстве MAXIMA™ 1-Day Premium используется запатентованная и усовершенствованная технология Aqua Gen™ «без обработки поверхности и увлажняющих агентов», которая позволяет объединить несколько мономеров для формирования очень смачиваемой поверхности линзы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Высокий коэффициент кислородопроницаемости и максимальное влагосодержание в категории однодневных силикон-гидрогелевых линз
- Устойчивость к белковым отложениям
- Асферический дизайн линзы обеспечивает ясное и четкое зрение
- Увлажнение и комфорт с утра и до позднего вечера
- Здоровье глаз, простота и удобство в обращении

**Линзы MAXIMA™ 1-Day Premium – премиальный выбор для ваших пациентов.**

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	Филкон II 3 (FDA группа 2)
Тип материала	Силикон-гидрогелевый
Влагосодержание	58%
Базовая кривизна (мм)	8.60
Диаметр (мм)	14.10
Оптическая сила	от -0.5 до -8.00 (шаг 0.25), -8.50 до -10.00 (шаг 0.50), + 1.0 до + 8.00 (шаг 0,50)
Центральная толщина (мм) -3.00D)	0.07
Dk/t	86
Дизайн	Асферический* (по задней поверхности)
Режим ношения	Дневной, ежедневная замена
Упаковка	30 блистеров в упаковке
Международная сертификация	CE

\*при подборе линз может понадобиться вертексная поправка



## MAXIMA™ 1-Day Comfort

**MAXIMA™ 1-Day Comfort** — однодневные гидрогелевые контактные линзы, в которых применена запатентованная технология непрерывного увлажнения: компонент PVA (поливиниловый спирт), внедренный в матрицу линзы, обладает эффектом увлажнения и стабилизирует слезную пленку. Постепенное высвобождение PVA, происходящее при моргании, обеспечивает максимальный комфорт ношения в течение всего дня.

### ТЕХНОЛОГИЯ:

При производстве MAXIMA™ 1-Day Comfort применяется технология **LightStream®**, придающая линзам целый ряд уникальных свойств, включая высокую воспроизводимость параметров и комфорт ношения в течение всего дня.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокоточная воспроизводимость параметров и стабильные характеристики линз
- Инновационный материал обеспечивает гигиеничность ношения и длительный комфорт
- Специальный дизайн передней и задней поверхностей линзы в форме трикривой делает подбор быстрым и легким
- Высокий комфорт при надевании и комфорт ношения в течение всего дня

**Линзы MAXIMA™ 1-Day Comfort — максимальный комфорт для ваших покупателей**

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	Нелфилкон А (FDA группа2)
Влагосодержание	69%
Базовая кривизна (мм)	8.60
Диаметр (мм)	13.80
Оптическая сила	от -0.5 до -6.00 (шаг 0.25) от -6.50 до -10.00 (шаг 0.50), от +1.00 до +6.00 (шаг 0.50)
Центральная толщина (мм) -3.00D	0.10
Оптическая зона	7.80
Dk/t	26
Дизайн	Передняя и задняя поверхности в форме трикривой Тонкий профиль края
Режим ношения	Дневной, ежедневная замена
Упаковка	30 блистеров в упаковке
Международная сертификация	CE